

Riwax RS 04 Compound Fine

Caractéristiques /Domaine d'utilisation

Elimine rapidement les rayures avec une oxidation forte et donne un bel éclat, aussi sur le plexiglas et le verre acrylique. Idéal aussi pour repolir après ponçage à l'eau, grain supérieur à 2000 (avec peau jusqu'à 1500). Pour les bateaux de couleur sombre, repolir avec le Polish RS06 ou le Star Finish RS08. Application à la machine ou à main. Sans silicone.

Application

Travaillez avec peu de produit sur la surface poncée à la machine à polir (1200-1600 tr/min. sur peinture fraîche), et preference avec une peau humide ou une éponge à polir bleue humide. Pour la peinture fraîche, ne pas mettre de pression. Pour les peintures anciennes, augmentez le nombre de tours/min, et la pression, renouvelez l'application de Compound RS04 fine si nécessaire. Continuez le traitement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit. Enlevez les résidus de polissage avec un chiffon microfibre.

Consignes

Agiter avant utilisation. Ne pas utiliser au soleil.

Données produit

Durée de conservation: 2 an après le remplissage

Temp. De stockage: 4 - 30°C Viscosité: pâteux

Valeur de pH: non déterminé Densité: non déterminé

0.6 Vol % Limite d'explosivité: inférieure:

5.5 Vol % supérieure:

ADR: 3 (F1) Liquides

inflammables

UN-Nombre: UN1300

11002-1

Phrases H/P

P280

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur /des étincelles /des flammes nues /des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

Porter des gants de protection /des

vêtements de protection /un équipement de protection.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P303+P361+P353

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P403+P235

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Tenir au frais.

P501 Éliminer le contenu/récipient

> conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale.

Autres mesures de sécurité au travail

- Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.
- Gants de protection





Inications pour l'élimination

- Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les
- Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Conditionnement

Grandeur de récipient: 1 kg

Informations complémentaires sur Internet à l'adresse:

www.riwax.com

